






電源	AC100V 50/60 Hz
オゾン発生量	300mg/h
機能	オゾン連続・間引運転切替 漏電検知・過電流保護 UV交換カバー取り外し時にオゾン・UV停止 余剰オゾン処理



変更 REVISIONS				
符号 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APP.	変更者 REV.	記事 CONTENTS
1	2024/01/22	伊藤	山田	品質改善の為、気液分離器部品変更
2	2024/12/04	伊藤	樋口	図枠を東洋からキッツへ変更



■操作パネル
FLOW LED点灯: 流量異常
UV LED点灯: UVランプ交換時間
O₃ LED点灯: オゾン発生中
7セグ LED: オゾン発生時間表示



※1. レベルアジャスタの最低位置での寸法になります。

規格	面	間	
	管	接	続
	肉	厚	
	圧	力	検 査
製品コード			0.3MPa以下
製品記号			ZPVS3U10-15

促進酸化水処理装置
ピュアキレイザー
ZPVS3U10-15

年月日	2019/05/30	図	番			
承認	小川	T001389101 REV-02				
検図	伊藤					
設計	片倉			記号	日	付
製図	片倉			承認		

株式会社 **キッツ**
KITZ CORPORATION

■出力信号 - 運転時ON(端子1-2間)
抵抗負荷: AC125V 0.4A DC30V 2A
誘導負荷: AC125V 0.2A DC30V 1A
■入力信号 - 無電圧a接点入力(端子3-4間)
接点ON: 運転開始 接点OFF: 運転停止
但し、操作パネルからの運転/停止とは後押し優先となります。

■注記
・配管及びパッキン類は耐オゾン性のある材料をご使用ください。
・気液分離器からは分離した水が排出されます。ホースで排水または受皿等の処置をお願いします。
・ヒーター(オゾン分解触媒)は高温になるので運転中は手を触れないでください。