





電源	AC100V 50/60Hz
オゾン発生量	300mg/h
水流量	50Hz 11L/min 60Hz 13L/min ※配管条件によって変化
機能	オゾン連続・間引運転切替 漏電検知・過電流保護 UV交換カバー取り外し時にオゾン・UV停止 循環ポンプ(MD70RZM イワキ社製) 余剰オゾン処理



変更 REVISIONS				
符号 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APP.	変更者 REV.	記事 CONTENTS
1	2024/01/22	伊藤	山田	品質改善の為、気液分離器の部品変更
2	2024/12/04	伊藤	樋口	図枠を東洋からキッツへ変更



■操作パネル
FLOW LED点灯:流量異常
UV LED点灯:UVランプ交換時間
O3 LED点灯:オゾン発生中
7セグLED:オゾン発生時間表示



※1. レベルアジャスタの最低位置での寸法になります。

- 出力信号 - 運転時ON(端子1-2間)
抵抗負荷:AC125V 0.4A DC30V 2A
誘導負荷:AC125V 0.2A DC30V 1A
■入力信号 - 無電圧a接点入力(端子3-4間)
接点ON:運転開始 接点OFF:運転停止
但し、操作パネルからの運転/停止とは後押し優先となります。
■注記
・配管及びパッキン類は耐オゾン性のある材料をご使用ください。
・気液分離器からは分離した水が排出されます。ホースで排水または受皿等の処置をお願いします。
・ヒーター(オゾン分解触媒)は高温になるので運転中は手を触れないでください。

規 格	面	間	入口:VP16(ポンプユニオン) 出口:Rc1/2
	管	接 続	
	肉	厚	0.3MPa
	圧	力 検 査	
製 品 コ ー ド			ZPVS3U11-15
製 品 記 号			
促進酸化型水処理装置 ピュアキレイザー ZPVS3U11-15			

年 月 日	2019/05/15	図	番			
承 認	小川	T001559201 REV-02				
検 図	伊藤					
設 計	片倉					
製 図	片倉			記号	日 付	承認
株式会社 キッツ KITZ CORPORATION						